

REFERENCIA
GATTO
Z50012
 TALLA **ÚNICA**
FAMILIA
 MONOGAFA · SELLO CONTINUO

LENTE
 POLICARBONATO · ANTI-FOG

NORMA
EN 166 · Z87.1

MONOGAFA / VENTILACIÓN INDIRECTA / A-F

VISTA · GAFA

GATTO

CUANDO LA PROTECCIÓN FRONTAL NO BASTA Y NECESITAS SELLAR TODO EL CONTORNO DEL OJO.

Monogafa de seguridad con lente claro antiempañante, marco en silicona hipoalergénica transparente y banda elástica de 3,5 cm. La ventilación indirecta protege contra salpicaduras y partículas sin restringir el campo visual. Permite uso sobre lentes formulados.


NORMATIVIDAD
CERTIFICACIONES

 EN 166
2001
 PROTECCIÓN OCULAR INDIVIDUAL

 ANSI
Z87.1
 IMPACTO 2020

 VENTILACIÓN
IND.
 VÁLVULAS REMOVIBLES

 SOBRE LENTES
OK
 SOBRE LENTES CORRECTIVAS

01
MARCO ULTRA AMPLIO

Campo visual amplio y ajuste cómodo sobre distintos rostros.

02
VENTILACIÓN INDIRECTA

Válvulas removibles para limpieza profunda y protección ante salpicaduras.

03
SOBRE LENTES FORMULADOS

Permite uso sobre lentes correctivos sin cerrar el campo visual.

04
CORREA ELÁSTICA 360°

Banda extra ancha ajustable con buen agarre.

MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN

LENTE	Policarbonato claro antiempañante
MARCO	Silicona hipoalergénica transparente
VENTILACIÓN	Indirecta · válvulas removibles
AJUSTE	Banda elástica 3,5 cm
COMPATIB.	Sobre lentes formulados
TALLA	Única ajustable

FRONTAL

LATERAL


APLICACIONES, USO Y CUIDADO

DOCUMENTO TÉCNICO
FT-GATTO-2026.05

01 APLICACIONES RECOMENDADAS

- A1 Industria en general y visitas a planta.
- A2 Manufactura, construcción y mantenimiento general.
- A3 Reparación y mantenimiento automotriz.
- A4 Uso de herramientas e instrumentos.
- A5 Áreas de inspección y embalaje.
- A6 Industria alimenticia, química y farmacéutica.
- A7 Metalmecánica con riesgo de partículas.
- A8 Ambientes donde se requiere sello ocular perimetral.

02 IDENTIFICACIÓN VISUAL

El Gatto se reconoce por su silueta de monogafa envolvente: marco ultra amplio, silicona transparente, válvulas removibles de ventilación indirecta y banda elástica posterior de 3,5 cm.

- **Marco ultra amplio** — permite campo visual amplio y ajuste cómodo.
- **Banda elástica 3,5 cm** ajustable para mejor agarre.
- **Válvulas de ventilación indirecta** removibles para limpieza.
- **Marco en silicona transparente** hipoalergénica.

FRONTAL



LATERAL



FIRMA VISUAL · GATTO

- CUERPO FLEXIBLE NEGRO
- LENTE POLICARB. CLARO

03 ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- ! Inspeccionar antes de usar: no debe haber suciedad ni piezas desprendidas.
- ! Reemplazar si el lente está rayado, salpicado o reduce la visibilidad.
- ! No usar para impactos extremos, esmeril, explosivos o metales fundidos.
- ! No usar contra láser, rayos X, rayos gamma ni microondas amplificadas.
- ! No es lente balístico.
- ! Limpiar con agua y paño suave después del uso.

04 ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Limpier con **agua y paño suave**. No utilizar líquidos corrosivos como alcohol o cloro. Almacenar limpio, seco y protegido de abrasión para conservar la visibilidad del lente.

PAÑO SUAVE

AGUA

FRESCO · SECO

~~NO ALCOHOL~~~~NO CLORO~~

05 EMPAQUE

100

LENTES / CAJA MÁSTER

ESTRUCTURA

10 cajas × 10 lentes

PRESENTACIÓN

Caja por 10 lentes · REF Z50012